



HorolithRobot



Effektivt surt rensmiddel til automatiske malkesystemer (AMS), standardmalkeudstyr og mælketanke.

- ▲ Udviklet til alle typer AMS
- ▲ Til alle temperaturer (40-95°C)
- ▲ Fri for salpetersyre

ANVENDELSE

1 - AMS: Følg rengøringsrutinen for AMS. Skal anvendes i robotrengøringsprogram i rotation med **AseptoRobot Clean** (vandtemperaturer over 75°C) eller **AseptoRobot Des** (vandtemperaturer under 75°C).

2 - Malkeudstyr (ikke AMS): Forskyl med lunkent vand (35-38°C). Rengør med 0,5% **HorolithRobot** (minimum 5 minutter ved 60°C - 80°C) Afsluttes inden temperaturen når under 42°C. Skyl med vand af drikkevandskvalitet. Anvendes i daglig rotation med **AseptoRobot Clean** eller **AseptoRobot Des**.



FUNKTIONER OG FORDELE

HorolithRobot er et surt produkt til rengøring og afkalkning af AMS. Produktet er egnet til alle AMS, uanset vandtemperatur. Det kan også bruges til rengøring af andet malkeudstyr, herunder køletanke.

Robot-produkterne er specielt udviklet til brug i AMS.

SPECIFIKATIONER

HorolithRobot	
Fysisk form	Lys, gul væske
Aktivt stof	Fosforsyre, citronsyre
pH ved 20 °C:	0,9 - 1,5
Densitet ved 20 °C (g/cm ³):	1,185 - 1,225
Opbevaringstemperatur:	-5 °C til +40 °C

LOGISTIK

Emballage	24 kg	245 kg
Produktkode	2321760	2321770
EAN kode	4028162321760	4028162321770

Et sikkerhedsdatablad er tilgængeligt efter anmodning til professionelle brugere. Et produkt-datablad er tilgængeligt på forespørgsel.