



AseptoRobot Clean



Effektivt alkalisk, klorfrit rengøringsmiddel til automatiske malkesystemer (AMS), malkeudstyr og mælketanke.

- ▲ Udviklet til brug i alle typer AMS
- ▲ Udviklet til rengøring med varmt vand (70-95°C)
- ▲ Klorfrit

ANVENDELSE

1 - AMS: Følg rengøringsrutiner for AMS. Skal anvendes i robotrengøringsprogram i rotation med **HorolithRobot**.

2 - Malkeudstyr (ikke AMS): Forskyl med lunkent vand (35-38°C). Rengør med 0,5% **AseptoRobot** (minimum 5 minutter ved 60°C - 80°C) Afsluttes inden temperaturen når under 42°C. Skyl med vand af drikkevandskvalitet. Anvendes i daglig rotation med **HorolithRobot**.



FUNKTIONER OG FORDELE

AseptoRobot Clean er et alkalisk, klorfrit produkt til rengøring af AMS. Det er egnet til alle AMS og skal helst anvendes med rengøringsprogrammer med varmt vand. Det kan også bruges til rengøring af andet malkeudstyr, herunder køletanke.

Robot-produkterne er specielt udviklet til brug i AMS.

SPECIFIKATIONER

AseptoRobot Clean	
Fysisk form	Lys, gul væske
Aktivt stof	Natriumhydroxid, vandhårdhedssekvestranter
pH ved 20 °C:	13,5 - 14,0
Densitet ved 20 °C (g/cm³):	1,34 - 1,38
Opbevaringstemperatur:	0 °C til +50 °C

LOGISTIK

Emballage	27 kg	280 kg
Produktkode	2321740	2321750
EAN kode	4028162321746	4028162321753

Et sikkerhedsdatablad er tilgængeligt efter anmodning til professionelle brugere.
Et produktdatablad er tilgængeligt på forespørgsel.

Ecolab Denmark
Høffdingsvej 36
2500 Valby

www.ecolab.com